

**Référence: HPCALFIXACT
Activateur Cyanoacrylate**

Active le temps de séchage.

- Description et domaine d'application :

HPCALFIXACT est performant partout où l'on a besoin d'une adhésion rapide solide résistante.

Universel : active la polymérisation de toutes les colles cyanoacrylate .

rapide : en fonction de la viscosité de la colle cyanoacrylate , polymérisation inférieure à 10 secondes et même 5 secondes (à 30 secondes pour les gels)

Empêche l'absorption de la colle cyanoacrylate par une surface poreuse.

Odeur faible non incommodante.

Évite le blanchiment des surfaces traitées (attention de ne pas trop en déposer : on obtiendrait un résultat contraire dû à une polymérisation trop rapide)

Utilisation aisée grâce à son flacon vaporisateur.

- Nature chimique et caractéristiques physiques :

Composition :	mélange de solvants
Couleur :	transparent
Consistance :	liquide
Vitesse de prise :	de < 5 sec. a <10 sec. suivant la viscosité
Viscosité :	< 10 cps
Densité :	0,87
Temps de conservation a 20°C :	12 mois
Stockage idéal :	à l'abri de la lumière et a 5°C(frigo)
Température d'application :	entre -5 et + 25 °c

- Mode d'emploi :

Nettoyer les parties a encoller et les dégraisser.

Vaporiser l'activateur sur une partie et appliquer la cyanoacrylate sur l'autre partie et presser les 2 parties en ayant soin de ne pas mettre le flacon de cyanoacrylate en contact direct avec l'activateur vaporise car ceci aurait pour effet de solidifier la cyanoacrylate dans le flacon.

- Conditionnement :

Vaporisateur de 50 ML.

